



破袋分別機

KCM-5M

廃菌床の分別処分に！



コンベアなし
タイプも
ございます。

その他
ご希望の仕様で
製作致します。

ポイント
1

袋栽培されるシイタケやマイタケの廃菌床を
そのまま投入するだけ！

ポイント
2

廃菌床と袋に分別されると同時に
固い廃菌床を細かく粉砕！

ポイント
3

堆肥化など再利用に適した状態にする
前処理機としてもご利用できます！

袋栽培されるシイタケやマイタケの廃菌床をそのまま投入するだけで、廃菌床と袋に分別します。
簡単かつ短時間で処理をすることができると同時に、固い廃菌床を細かく粉砕することができるため、
堆肥化など再利用に適した状態にする前処理機としてもご利用頂いております。
下流にチェーンコンベアを接続すれば搬出車両にそのまま積み込むことができます。

» 仕様変更例



排出口左側(機内の回転翼逆転仕様)

設置現場のスペースの関係で、投入側からみて左側(写真)に袋を排出することも可能です。
ご希望に応じた仕様で製作させて頂いております。



排出コンベアあり

本機下部に機長約2.5mのチェーンコンベアを接続することで、廃菌床の搬出がスムーズになるだけでなく、処理後の清掃時間が短縮されます。



コンベアなし

コンベアの有無に関わらず、構造上可能な範囲で本機の高さも変更可能です。
また、粉碎のみご利用の場合は排出口なしの仕様で製作致します。



投入口仕様変更(投入用コンベアと接続)

ご希望に応じた投入口を製作致しますのでお気軽にお問い合わせください。
他機種と接続することで、人員削減につながります。



連結

お客様のアイデアを形にした連結バージョン。
省スペースでも処理スピードが倍増しました。



飛び散り防止カーテン

処理中、廃菌床が投入側の作業者に飛散しないようにゴム製カーテンを取り付けることで安全に作業できます。

» 分別処理方法



崩さずそのまま投入

投入



KCM-5M

粉碎
分別



分別された廃菌床



分別された包材

製品仕様

型 式	KCM-5M(コンベア付)	電 源	3相200v 3.7kw(本機) 0.75kw(コンベア)
外 寸	W2350×D950×H1540(標準仕様)	処 理 量	約3m ³ /h(対象物により異なります)



みすずグループ
協全商事株式会社

〒381-2215 長野市稲里町中氷鉤435番地 TEL(026)285-2216 FAX(026)283-0723
E-mail info-kyozen@misuzu-co.co.jp URL http://www.kyozen.co.jp